

UP55M-200W-VR-D0

최대200 W의 레이저 파워 계측용 열 검출기.



제품군 주요 특징

THIS PRODUCT HAS BEEN SUPERSEDED. CHECK [THIS PAGE](#) FOR THE NEW PRODUCT.

MODULAR CONCEPT

Increase the power capability of your detector: 4 different cooling modules

HIGH PEAK POWER VOLUME ABSORBER

- Perfect for high density beams
- Average power density of 700 W/cm² prevents degradation caused by repetitive pulses

LARGE APERTURE

55 mm aperture to accomodate the largest beams

HIGH AVERAGE POWER

Up to 200 W of continuous power with the watercooled unit

ENERGY MODE

Measure single shot energy up to 500 J

SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

[STAND-S-443](#)

사양

계측 성능	
최대 평균 파워(연속) ¹	200 W
최대 평균 파워(1분) ²	200 W
등가노이즈파워(NEP) ³	15 mW
스펙트럼 범위 ⁴	0.3 - 2.5 μm
일반 상승 시간 ⁵	4 s
파워 교정 불확정성 ⁶	±2.5 %
반복성	±0.5 %
1. 최소 냉각 유량 1리터/분, 물 온도 ≤22°C, 1/4 인치 반경질 튜브에 해당하는 1/8 NPT 압축 교정. 깨끗한 탈이온수 냉각 모듈에 대해서는 Gentec-EO에 문의하십시오. 2. 최소 냉각 유량 1리터/분, 물 온도 ≤22°C, 1/4 인치 반경질 튜브에 해당하는 1/8 NPT 압축 교정. 깨끗한 탈이온수 냉각 모듈에 대해서는 Gentec-EO에 문의하십시오. 3. 액면 값, 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다. 4. 이 스펙트럼 범위는 교정내역을 나타냅니다. 5. 기대치. 6. 출력에 선형성이 포함됩니다.	
측정 기능 (에너지 모드)	
최대 계측가능 에너지 ¹	500 J
등가노이즈에너지 ²	0.25 J
최소 반복 시간	11.1 s
최대 펄스폭	433 ms
에너지 교정 불확정성 ³	±5 %
1. 360μs 펄스의 경우, 긴 펄스(ms)에는 더 높은 펄스 에너지가 가능하고 짧은 펄스(ns)에는 적은 에너지가 가능합니다. 2. 액면 값, 실제 값은 측정 시스템의 전기적 노이즈에 따라 달라집니다. 3. 단발성 에너지 교정을 구매할 경우	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도 ¹	700 W/cm ²

최대 에너지 밀도 ²		6 J/cm ²
1. 1064nm, 10W CW. May vary with wavelength and average power. 2. 1064nm, 7ns, 10Hz. May vary with wavelength and pulse width.		
물리적 특성		
냉각		수냉식
구경 지름		55 mm
업소버		VR
치수		119H x 89W x 43D mm
중량		0.84 kg
주문 정보		
UP55M-200W-VR-D0		201291
UP55M-200W-VR-IDR-D0		203375
UP55M-200W-VR-INT-D0		203067
UP55M-200W-VR-BLU-D0		203688

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

이 제품에 관심이 있으십니까?

견적받기

gentec-eo.com/ko/contact-us에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.