

BEAMAGE-4M

Strahldiagnosekamera.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

USB 3.0 FÜR SCHNELLSTE ÜBERTRAGUNGSRATEN

Bis zu 10x schneller als herkömmliche USB 2.0-Verbindungen (auch mit USB 2.0 kompatibel)

HOHE AUFLÖSUNG

Für genaue Profilmessungen bei sehr kleinen Strahlen: 4.2 Megapixeln für the BEAMAGE-4M

GROSSE BLENDEN

- 11,3 x 11,3 mm für the BEAMAGE-4M und BEAMAGE-4M-IR
- 20,5 x 20,5 mm für the BEAMAGE-4M-FOCUS

ERHÄLTICH MIT IR-BESCHICHTUNG

Die BEAMAGE-4M-IR verfügt über eine spezielle Phosphor-Beschichtung für IR-Wellenlängen (1495-1595 nm)

ISO-KONFORM

D4σ Definitionen von Durchmesser, Schwerpunkt, Elliptizität und Ausrichtung entsprechen den Vorgaben von ISO 11146:2004 und 11146:2005

EINFACH UND EFFIZIENT

Die einfache Benutzeroberfläche ist sehr intuitiv und bietet dennoch viele nützliche Funktionen:

- 2D-, 3D- und XY-Anzeigen
- Hintergrundsubtraktionsfunktion
- Einzigartige „Animierungs“-Funktion
- Gaußförmige Passung
- Halblogarithmische Kurve

EXTERNER AUSLÖSER

Zur Synchronisierung der Kamera mit einem Puls laser

KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-D-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Spektralbereich	350 - 1150 nm
Minimal messbarer Strahl	55 µm
Sensortechnologie	CMOS
Pixelanzahl	4,2 MPixels
horizontal x vertikal	2048 x 2048
Strahldurchmesser-Bestimmungen	D4σ (ISO-konform)) 1/e2 entlang des Fadenkreuzes (13,5 %) FWHM entlang des Fadenkreuzes (50 %) angepasst (%)
Verschlussart	Global
Bildrate	6.2 fps @ 4.2 MPixels (Vollbild)
ADC-Niveau	12 Bit (Standard) / 10 Bit (optional)
RMS-Rauschen	1000:1 (60 dB)

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale Leistungsdichte ¹	10 W/cm ²
---------------------------------------	----------------------

Maximale Energiedichte ²	100 mJ/cm ²
Maximale Leistung ³	1 W
1. Bei 1064 nm Mit ND4-Filter. 2. Bei 1064 nm, 10 ns. Mit ND4-Filter. 3. Bei 1064 nm Mit ND4-Filter.	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	61H x 81.1W x 19.7D mm
Gewicht	0,14 kg
Pixelgröße	5,5 µm
Inbegriffener Filter	ND4
Aktiver Bereich	11.3 x11.3 mm
BESTELLINFORMATIONEN	
BEAMAGE-4M	202880

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns