


QE65LP-S-MB-QED-D0

Détecteur pyroélectrique pour la mesure d'énergie laser jusqu'à 50 J.



CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

CONCEPT MODULAIRE

Augmentez la puissance de votre détecteur : 2 modules de refroidissement différents

LARGE OUVERTURE

Ouverture effective de 65 x 65 mm

ATTÉNUATEUR QED DISPONIBLE

Mesurez des niveaux d'énergie plus élevés. Disponible avec un étalonnage en option, pour toutes les longueurs d'onde comprises entre 532 et 1064 nm, ou pour une seule longueur d'onde.

FAIBLE NIVEAU DE BRUIT

10 μ J avec un revêtement MB

CIBLE DE TEST INCLUSE

Avec les modèles MB

INTERFACE INTELLIGENTE

Intégration de toutes les données de calibration

SUPPORT COMPATIBLE

[STAND-D-233](#)

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

Domaine spectral ¹	0,3 - 2,1 μ m
Temps de montée typique	1 ms
Répétabilité	<0.5%
Taux de répétition maximal	100 Hz
Énergie mesurable maximale ²	50 J
Énergie équivalente de bruit ³	20 μ J
Largeur maximale de l'impulsion	0,7 ms
Incertitude d'étalonnage de l'énergie	± 3 %

1. Pour la gamme spectrale calibrée, voir le manuel d'utilisateur.

2. À 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. Des impulsions plus longues permettent des énergies plus élevées.

3. Valeur nominale, la valeur réelle dépend du bruit électronique du système de mesure.

SEUILS DE DOMMAGE

Densité de puissance moyenne maximale ¹	600 W/cm ²
Densité d'énergie maximale ²	8 J/cm ²
Puissance maximale	30 W

1. Peut varier selon la longueur d'onde et la puissance moyenne.

2. À 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. Peut varier selon la longueur d'onde et la durée d'impulsion. Avec le diffuseur QED, réduire ces valeurs de 60 % pour les énergies d'impulsion supérieures à 0,5 J.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Refroidissement	Convection
Largeur de l'ouverture	62 mm
Hauteur de l'ouverture	62 mm
Absorbeur	QED
Dimensions	95H x 97W x 25D mm
Poids	0,44 kg

INFORMATIONS DE COMMANDE

QE65LP-S-MB-QED-D0	202190
QE65LP-S-MB-QED-IDR-D0	203299
QE65LP-S-MB-QED-INE-D0	
QE65LP-S-MB-QED-INT-D0	202768

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter