

UP55M-200W-VR-D0

热探测器的激光功率测量高达200 W。



产品系列主要特性

该产品已被取代。[查看此页面获取新产品的信息。](#)

模块化概念

提高探测器的功率:有4种不同的冷却模块

高 巅峰功率容 积吸收器

- 非常适合于高密度束
- 700瓦/平方厘米的平均功率密度防止重复脉冲造成的功率下降

大口径

55毫米直径的大口径容纳光束最大

高平均功率

最高200瓦连续功率的高平均功率, 带水冷装置

能量模式

测量单次能量上升可达 500 J

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性 支架

[STAND-S-443](#)

规格

测量能力	
最大平均功率(连续) ¹	200 W
最大平均功率(1 分钟) ²	200 W
噪声等效功率 ³	15 mW
光谱范围 ⁴	0.3 - 2.5 μm
典型升起时间 ⁵	4 s
功率校准不确定性 ⁶	±2.5 %
重复性	±0.5 %
1. 最小冷却流 1 公升/分钟, 水温 ≤ 22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 2. 最小冷却流 1 公升/分钟, 水温 ≤ 22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 4. 此光谱范围是指校准溯源性。 5. 按照预期。 6. 包含功率线性。	
测量能力(能量模式)	
最大可测量能量 ¹	500 J
噪声等效能量 ²	0.25 J
最小重复周期	11.1 s
最大脉冲宽度	433 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %
1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 购买单脉冲能量校准时	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	700 W/cm²
最大能量密度 ²	6 J/cm²

1. 1064 nm, 10 W CW。 May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。 May vary with wavelength and pulse width.

物理特性

冷却	水
孔径	55 mm
吸收器	VR
尺寸	119H x 89W x 43D mm
重量	0.84 kg

订购信息

UP55M-200W-VR-D0	201291
UP55M-200W-VR-IDR-D0	203375
UP55M-200W-VR-INT-D0	203067
UP55M-200W-VR-BLU-D0	203688

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表