


QE12LP-S-MB-QED-D0

热释电探测器的激光能量测量高达1.5 J。



产品系列主要特性

- 模块化概念
- 提高您的检测器的可能功率:有两种不同的冷却模块
- 噪声水平低
- MB涂层0.7 μJ
- 可获得的QED衰减器
- 测量更高能量水平。可选配校准服务,适用于 532 至 1064 nm 范围内的所有波长,或单一波长。
- 可提供金属减震器
- QE12HR-MB: 1 000 Hz
 - QE12HR-MT: 10 000 Hz
- 测试目标包括
- MB 型
- 智能接口
- 包含所有的校准数据
- 兼容性支架
- STAND-D-233

规格

测量能力	
光谱范围 ¹	0.3 - 2.1 μm
典型升起时间	550 μs
重复性	<0.5%
最大重复频率	300 Hz
最大可测量能量 ²	1.5 J
噪声等效能量 ³	1.4 μJ
最大脉冲宽度	400 μs
能量校准不确定性	±3 %
1. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	600 W/cm²
最大能量密度 ²	8 J/cm²
最大功率	7.5 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	传送
孔宽	9 mm
孔高	9 mm
吸收器	QED
尺寸	39H x 41W x 19D mm
重量	0.09 kg
订购信息	

QE12LP-S-MB-QED-D0	202178
QE12LP-S-MB-QED-INE-D0	
QE12LP-S-MB-QED-IDR-D0	203256
QE12LP-S-MB-QED-INT-D0	202726

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表