

UP19K-50L-W5-D0

Thermischer Detektor zur Laserleistungsmessung bis zu 50 W.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

- MODULKONZEPT**
Erhöhen Sie die Leistungskapazität Ihres Detektors: 5 verschiedene Kühlmodule
- SEHR HOHE ZERSTÖRSCHWELLE**
100 kW/cm² bei durchschnittlicher Leistungsdichte
- KOMPAKTES DESIGN**
Nur 21 mm dick (Modell 15S)
- ENERGIEMODUS**
Messung von Einzelschussenergie bis 200 J
- INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE**
Enthält alle Kalibrierungsdaten
- KOMPATIBLER STÄNDER**
[STAND-S-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Maximale durchschnittliche Leistung (kontinuierlich)	50 W
Maximale durchschnittliche Leistung (1 Minute)	85 W
Äquivalente Rauschleistung ¹	1 mW
Spektralbereich ²	0,193 - 10 µm
Typische Anstiegszeit ³	1.4 s
Unsicherheit der Leistungskalibrierung ⁴	±2.5 %
Wiederholbarkeit	±0.5 %

1. Nennwert. Der Istwert ist abhängig vom elektrischen Rauschen im Messsystem.
2. Den kalibrierten Spektralbereich finden Sie im Benutzerhandbuch.
3. Mit Antizipation.
4. Umfasst Linearität mit Leistung.

MESSMÖGLICHKEITEN (ENERGIEMODUS)

Maximal messbare Energie ¹	200 J
Äquivalente Rauschenergie ²	0,02 J
Minimale Wiederholungsperiode	5 s
Maximale Impulsbreite	133 ms
Unsicherheit der Energiekalibrierung ³	±5 %

1. Für Impulse von 360 µs. Höhere Pulsenergie möglich bei langen Impulsen (ms), weniger bei kurzen Impulsen (ns).
2. Nennwert. Der Istwert ist abhängig vom elektrischen Rauschen im Messsystem.
3. Wenn eine Einzelschussenergie-Kalibrierung gekauft wird

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte ¹	100 kW/cm ²
Maximale Energiedichte ²	1,1 J/cm ²

1. Bei 1064 nm, 10 W, CW. May vary with wavelength and average power.
2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Kühlung	Konvektion (Kühlkörper)
---------	-------------------------

Apertur-Durchmesser	19 mm
Absorber	W
Abmessungen	76.2H x 76.2W x 73.6D mm
Gewicht	0,48 kg
BESTELLINFORMATIONEN	
UP19K-50L-W5-D0	200331
UP19K-50L-W5-IDR-D0	203355
UP19K-50L-W5-INT-D0	202637

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns