

QE25LP-H-MB-QED-D0

Pyroelektrischer Detektor zur Laserenergiemessung bis zu 10 J.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

- MODULKONZEPT**

Erhöhen Sie die Leistungskapazität Ihres Detektors: 2 verschiedene Kühlmodule
- GERINGER RAUSCHPEGEL**

2 µJ für die MB-Beschichtung
- QED-ABSCHWÄCHER VERFÜGBAR**

Misst bis zu 5x mehr Energien. Alle Wellenlängen zwischen 532 und 1064 nm oder einzige Wellenlänge mit optionaler Kalibrierung verfügbar
- VERFÜGBAR MIT METALLIC-ABSORBER**
 - QE25HR-MB: 1 000 Hz
 - QE25HR-MT: 10 000 Hz
- TEST-TARGET INKLUSIVE**

Mit den MB-Modellen
- INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE**

Enthält alle Kalibrierungsdaten
- KOMPATIBLER STÄNDER**

[STAND-D-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN	
Spektralbereich ¹	0,3 - 2,1 µm
Typische Anstiegszeit	550 µs
Wiederholbarkeit	<0.5%
Maximale Wiederholfrequenz ²	300 Hz
Maximal messbare Energie ³	10 J
Äquivalente Rauschenergie ⁴	8 µJ
Maximale Impulsbreite	400 µs
Unsicherheit der Energiekalibrierung	±3 %
1. Den kalibrierten Spektralbereich finden Sie im Benutzerhandbuch. 2. Einschränkungen durch das Display oder die PC-Schnittstelle sind möglich. Bitte beachten Sie das entsprechende Benutzerhandbuch. 3. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. 4. Nennwert. Der Istwert ist abhängig vom elektrischen Rauschen im Messsystem.	

ZERSTÖRSCHWELLE	
Maximale durchschnittliche Leistungsdichte ¹	600 W/cm²
Maximale Energiedichte ²	8 J/cm²
Maximale Leistung	30 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width. With QED diffuser, derate these values by 60 % for pulse energies greater than 0.5 J.	

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Kühlung	Konvektion (Kühlkörper)
Apertur-Breite	22 mm
Apertur-Höhe	22 mm
Absorber	QED
Abmessungen	53H x 55W x 58D mm
Gewicht	0,193 kg

BESTELLINFORMATIONEN	
QE25LP-H-MB-QED-D0	202183
QE25LP-H-MB-QED-INT-D0	202734
QE25LP-H-MB-QED-INE-D0	
QE25LP-H-MB-QED-IDR-D0	203264

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns