

UP16K-100W-QED-D0

最大100 Wまでのレーザー出力測定用サーマルディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

モジュール概念

お使いのディテクタのパワー能力を増加: 4つの異なる冷却モジュール

高い最大出力の拡散アブソーバー

高エネルギー密度のパルスビームに最適

コンパクトデザイン

厚さ36 mm

高平均出力

連続出力最大100 Wまで測定。

スマートインターフェース

すべての校正データを収容

数々の賞に輝いたテクノロジー

超高密度レーザー用UP-QEDレーザーパワーディテクタは、2021 Laser Focus World Innovators Awardsの最も革新的なフォトニクス技術部門において、金賞を獲得しました。



互換性のあるスタンド

STAND-S-233

仕様

測定性能	
最大平均出力(連続) ¹	100 W
最大平均出力(1分) ²	100 W
ノイズ等価出力 ³	4 mW
スペクトル領域 ⁴	0.266 - 2.5 μ m
標準上昇時間 ⁵	2.5 s
出力校正不確か率 ⁶	± 2.5 %
繰り返し性	± 0.5 %
1. 最低冷却流量0.5リットル/分、水温 $\leq 22^{\circ}\text{C}$ 、1/4インチ半硬質チューブ用1/8NPT圧縮金具。清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。 2. 最低冷却流量0.5リットル/分、水温 $\leq 22^{\circ}\text{C}$ 、1/4インチ半硬質チューブ用1/8NPT圧縮金具。清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。 3. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。 4. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。 5. 予測付。 6. 出力による線形性を含む。	
測定性能(エネルギーモード)	
最大測定可能エネルギー ¹	500 J
ノイズ等価エネルギー ²	0.06 J
最小繰り返し期間	4 s
最大パルス幅	61 ms
エネルギー校正不確か率 ³	± 5 %
1. 360 μ sパルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。 2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。 3. 単発エネルギー校正をお求めの場合	

損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	100 kW/cm ²
最大エネルギー密度 ²	8 J/cm ²
1. 1064 nmで、10 W CW。May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理的特徴	
冷却	水
開口直径	16 mm
吸収材	QED
寸法	50H x 50W x 38D mm
重量	0.24 kg
注文情報	
UP16K-100W-QED-D0	203879
UP16K-100W-QED-BLU-D0	TBD
UP16K-100W-QED-IDR-D0	205201
UP16K-100W-QED-INT-D0	205194

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください