


## UP16K-15S-QED-D0

热探测器的激光功率测量高达15 W。



### 产品系列主要特性

#### 模块化概念

增加探测器的功率容量4 种不同的冷却模块

#### 高峰值功率扩散吸收器

特别适合高能量密度脉冲光束

#### 紧凑型设计

23.6 mm 厚

#### 高平均功率

15 W 连续功率

#### 智能接口

包含所有校准数据

### AWARD-WINNING TECHNOLOGY

The UP-QED laser power detectors for high density lasers were recognized as an innovative photonics technologies for the [2021 Laser Focus World Innovators Awards](#), as a Gold honoree.



#### 兼容性支架

STAND-S-233

## 规格

### 测量能力

最大平均功率(连续)	15 W
最大平均功率(1 分钟)	20 W
噪声等效功率 <sup>1</sup>	4 mW
光谱范围 <sup>2</sup>	0.266 - 2.5 μm
典型升起时间 <sup>3</sup>	2.5 s
功率校准不确定性 <sup>4</sup>	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

### 测量能力(能量模式)

最大可测量能量 <sup>1</sup>	500 J
噪声等效能量 <sup>2</sup>	0.06 J
最小重复周期	4 s
最大脉冲宽度	61 ms
能量校准不确定性 <sup>3</sup>	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms)，略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

### 损坏阈

最大平均功率密度 <sup>1</sup>	100 kW/cm <sup>2</sup>
最大能量密度 <sup>2</sup>	8 J/cm <sup>2</sup>
1. 1064 nm, 10 W CW. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. 损坏阈值因脉冲宽度而异。使用我们的产品查找器或联系 Gentec-EO, 了解不同脉冲宽度对应的损坏阈值。	
<b>物理特性</b>	
冷却	传送
孔径	16 mm
吸收器	QED
尺寸	50H x 50W x 23.5D mm
重量	0.16 kg
<b>订购信息</b>	
UPI6K-15S-QED-D0	203876
UPI6K-15S-QED-BLU-D0	TBD
UPI6K-15S-QED-INT-D0	205182
UPI6K-15S-QED-IDR-D0	205199

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表