

## UP55M-500W-H12-D0

最大500 Wまでのレーザー出力測定用サーマルディテクタ。



## プロダクトファミリーの主な特長

## モジュール概念

お使いのディテクタのパワー能力を増加: 4つの異なる冷却モジュール

## 高パフォーマンス

- 早い立ち上がり時間(2秒)
- 高損傷閾値(45 kW/cm<sup>2</sup>)

## コンパクトデザイン

たったの32 mmの厚さ(40Sモデル)

## エネルギーモード

最大200 Jのシングルショットエネルギーを測定

## スマートインターフェース

すべての校正データを収容

## 互換性のあるスタンド

STAND-S-443

## 仕様

## 測定性能

最大平均出力(連続) <sup>1</sup>	500 W
最大平均出力(1分) <sup>2</sup>	500 W
ノイズ等価出力 <sup>3</sup>	15 mW
スペクトル領域 <sup>4</sup>	0.193 - 20 μm
標準上昇時間 <sup>5</sup>	2 s
出力校正不確か率 <sup>6</sup>	±2.5 %
繰り返し性	±0.5 %

1. 最低冷却流量1.5リットル/分、水温≤ 22°C、1/4インチ半硬質チューブ用1/8NPT圧縮金具。清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。
2. 最低冷却流量1.5リットル/分、水温≤ 22°C、1/4インチ半硬質チューブ用1/8NPT圧縮金具。清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。
3. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
4. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
5. 予測付。
6. 出力による線形性を含む。

## 測定性能(エネルギーモード)

最大測定可能エネルギー <sup>1</sup>	200 J
ノイズ等価エネルギー <sup>2</sup>	0.25 J
最小繰り返し期間	12 s
最大パルス幅	430 ms
エネルギー校正不確か率 <sup>3</sup>	±5 %

1. 360 μsパルス用。長パルス(ms)により高いパルスエネルギー、短パルス(ns)により低いパルスエネルギーが可能。
2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
3. 単発エネルギー校正をお求めの場合

## 損傷閾値

最大平均出力密度 <sup>1</sup>	45 kW/cm <sup>2</sup>
最大エネルギー密度 <sup>2</sup>	1 J/cm <sup>2</sup>

1. 1064 nmで、10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。損傷閾値はパルス幅によって異なります。さまざまなパルス幅の損傷閾値については、製品検索を使用するか、Gentec-EOにお問い合わせください。

## 物理的特徴

冷却	水
開口直径	55 mm
吸収材	H12
寸法	89H x 89W x 43D mm
重量	0.81 kg
注文情報	
UP55M-500W-H12-D0	201882
UP55M-500W-H12-INT-D0	203069
UP55M-500W-H12-IDR-D0	203377
UP55M-500W-H12-BLU-D0	203691

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください