

QE25HR-H-MB-QED-D0

最大10 Jまでのレーザーエネルギー測定用焦電デテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

- モジュール概念
- お使いのデテクタのパワー能力を増加: 2つの異なる冷却モジュール
- 低ノイズレベル
- MBコーティング: 2 μJ
- QEDアッテネーター対応
- より高いエネルギーレベルを測定。532~1064 nmのすべての波長、または単一波長向けに、オプションで校正付きで提供しています。
- メタリックダンパ付が可能
- QE12HR-MB: 1 000 Hz
 - QE12HR-MT: 10 000 Hz
- 図票
- MBモデル付
- スマートインターフェース
- すべての校正データを収容
- 互換性のあるスタンド
- STAND-D-233

仕様

測定性能	
スペクトル領域 ¹	0.3 - 2.1 μm
標準上昇時間	70 μs
繰り返し性	<0.5%
最大繰り返し周波数 ²	1000 Hz
最大測定可能エネルギー ³	10 J
ノイズ等価エネルギー ⁴	20 μJ
最大パルス幅	40 μs
エネルギー校正不確かさ	±3 %

1. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
2. ディスプレイまたはPCインターフェイスによって制限される場合があります。対応するユーザーマニュアルを参照してください。
3. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。
4. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。

損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	600 W/cm²
最大エネルギー密度 ²	8 J/cm²
最大出力	30 W

1. May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width. With QED diffuser, derate these values by 60 % for pulse energies greater than 0.5 J.

物理的特徴	
冷却	対流(放熱板)
開口幅	22 mm
開口高さ	22 mm
吸収材	QED
寸法	53H x 55W x 58D mm
重量	0.193 kg

注文情報	
QE25HR-H-MB-QED-D0	203901
QE25HR-H-MB-QED-INE-D0	
QE25HR-H-MB-QED-IDR-D0	205366
QE25HR-H-MB-QED-INT-D0	203909

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください