


HP125A-15KW-HD-TUBE

最大15000 Wまでのレーザー出力測定用高出力ディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

- ハイパワー対応
- 安定した読み込み機能
市場のどの高出力水冷メーターよりも水冷温度の変動への耐性が優れている
- 大型アパーチャ
当社の標準HPモデル(4KW、12KW、15KWおよび30KW)は、非常に大型で効果的な280 mmのアパーチャを備えており、最も大きなレーザー・ビームにも対応可能です。ご注文があり次第、様々な形状を持つ大型のアパーチャをご提供([SUPER HPを参照](#))
- YAGレーザー/CO₂レーザー キャリブレーションに対応
HPモデルはすべて、校正における不確かさ±5%でYAGおよびCO₂レーザーでのキャリブレーションに対応
- USBによりPCに直接接続
各ヘッドには、DB15コネクタ(Gentec-EOモニタでの使用に対応)とPCに直接接続するためのUSB2.0出力の両方が装備されています。

仕様

測定性能	
最大平均出力(連続)	15000 W
最小平均出力 ¹	500 W
ノイズ等価出力 ²	15 W
スペクトル領域	0.193 - 20 μm
標準上昇時間	15 s
標準出力感度	0.13 mV/W
出力較正不確か率	±5 %
繰り返し性	±2 %
後方反射	2 - 4 %
出力直線性	±2 %
直線性対ビーム直径	±1 %
直線性対ビーム位置 ³	±1.0 %
1. これ以下の出力についてはGentec-EO代理店までお問い合わせください。 2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。 3. 開口領域の20%のビームサイズで、開口領域の80%を移動。	
水要件	
所要冷却流量 ¹	(8 - 10) LPM < ±1 LPM/min
温度範囲	15 - 25 °C
温度変化率	< ±3°C/min
最大水圧	413 kPa (60 psi)
1. 清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。	
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	16 kW/cm ²
1. 1064 nmで、1.07~1.08 μmおよび10.6 μm、500 W CW。May vary with wavelength and average power.	
コントローラおよびGUI仕様	

データ表示	リアルタイム、範囲、ポイント、平均化、ヒストグラムおよび統計
アナログ出力 ¹	0-2 Volts
シリアルコマンド方式	USB
外部出力供給 ²	USBまたはGentec-EOディスプレイ&PCインターフェースを経由
ディスプレイタイプ	なし
1. ご要望に応じて最大出力信号12 Vまで可能。 2. HPをDB-15延長ケーブルで使用する場合はUSB出力アダプタが必要となります。	
物理的特徴	
冷却	水
開口直径	70 mm
吸収材	HD
寸法	153H x 153W x 272D mm
重量	10 kg
注文情報	
HP125A-15KW-HD-TUBE	205270

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください