


## UP25N-250F-H12-D0

最大250 Wまでのレーザー出力測定用サーマルディテクタ。



### プロダクトファミリーの主な特長

#### モジュール概念

お使いのディテクタのパワー能力を増加: 4つの異なる冷却モジュール

#### 高パフォーマンス

- 早い立ち上がり時間 (1.3秒)
- 高損傷閾値 (45 kW/cm<sup>2</sup>)

#### エネルギーモード

最大40 Jのシングルショットエネルギーを測定

#### スマートインターフェース

すべての校正データを収容

#### 互換性のあるスタンド

[STAND-S-443](#)

## 仕様

### 測定性能

最大平均出力 (連続)	250 W
最大平均出力 (1分)	300 W
ノイズ等価出力 <sup>1</sup>	10 mW
スペクトル領域 <sup>2</sup>	0.193 - 20 μm
標準上昇時間 <sup>3</sup>	1.3 s
出力校正不確か率 <sup>4</sup>	±2.5 %
繰り返し性	±0.5 %

1. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
2. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。
3. 予測付。
4. 出力による線形性を含む。

### 測定性能 (エネルギーモード)

最大測定可能エネルギー <sup>1</sup>	40 J
ノイズ等価エネルギー <sup>2</sup>	0.2 J
最小繰り返し期間	11.5 s
最大パルス幅	390 ms
エネルギー校正不確か率 <sup>3</sup>	±5 %

1. 360 μsパルス用。長パルス (ms) により高いパルスエネルギー、短パルス (ns) により低いパルスエネルギーが可能。
2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。
3. 単発エネルギー校正をお求めの場合

### 損傷閾値

最大平均出力密度 <sup>1</sup>	45 kW/cm <sup>2</sup>
最大エネルギー密度 <sup>2</sup>	1 J/cm <sup>2</sup>

1. 1064 nmで、10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。損傷閾値はパルス幅によって異なります。さまざまなパルス幅の損傷閾値については、製品検索を使用するか、Gentec-EOにお問い合わせください。

### 物理的特徴

冷却	ファン
----	-----

開口直径	25 mm
吸収材	H12
寸法	92H x 92W x 117D mm
重量	1.44 kg
<b>注文情報</b>	
UP25N-250F-H12-D0	201151B
UP25N-250F-H12-BLU-D0	203670B
UP25N-250F-H12-INT-D0	203055B
UP25N-250F-H12-IDR-D0	203363

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください