

## HP100A-4KW-HE-MET-DO

最大4000 Wまでのレーザー出力測定用高出力ディテクタ。



### プロダクトファミリーの主な特長

#### ハイパワー対応

連続出力最大30 kWまで処理。高出力に対応できるカスタムモデル(SUPER HPを参照)

#### 安定した読み込み機能

市場のどの高出力水冷メーターよりも水冷温度の変動への耐性が優れている

#### 大型アパーチャ

当社の標準HPモデル(4KW、12KW、15KWおよび30KW)は、非常に大型で効果的な280 mmのアパーチャを備えており、最も大きなレーザービームにも対応可能です。ご注文があり次第、様々な形状を持つ大型のアパーチャをご提供(SUPER HPを参照)

#### YAGレーザー/CO<sub>2</sub>レーザー キャリブレーションに対応

HPモデルはすべて、校正における不確かさ±5%でYAGおよびCO<sub>2</sub>レーザーでのキャリブレーションに対応

#### USBによりPCに直接接続

各ヘッドには、DB-15コネクタ(Gentec-EOモニタでの使用に対応)とPCに直接接続するためのUSB2.0出力の両方が装備されています。

#### 互換性のあるスタンド

STAND-S-443-C

## 仕様

### 測定性能

最大平均出力(連続)	4000 W
最小平均出力 <sup>1</sup>	100 W
ノイズ等価出力 <sup>2</sup>	3 W
スペクトル領域	0.193 - 20 μm
標準上昇時間	7 s
標準出力感度	0.4 mV/W
出力較正不確か率	±5 %
繰り返し性	±2 %
後方反射	~ 15 %
出力直線性	±1.5 %
直線性対ビーム直径	±1 %
直線性対ビーム位置 <sup>3</sup>	±1.7 %

1. これ以下の出力についてはGentec-EO代理店までお問い合わせください。

2. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。

3. 開口領域の20%のビームサイズで、開口領域の80%を移動。

### 水要件

所要冷却流量 <sup>1</sup>	(4 - 6) LPM < ±1 LPM/min
温度範囲	15 - 25 °C
温度変化率	< ±3°C/min
最大水圧	413 kPa (60 psi)

1. 清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。

### 損傷閾値

最大平均出力密度 <sup>1</sup>	10 kW/cm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

1. 1064 nmで、1.07~1.08 μmおよび10.6 μm、500 W CW。May vary with wavelength and average power.

### コントローラおよびGUI仕様

データ表示	リアルタイム、範囲、ポイント、平均化、ヒストグラムおよび統計
アナログ出力 <sup>1</sup>	0-2 Volts
シリアルコマンド方式	USB
外部出力供給 <sup>2</sup>	USBまたはGentec-EOディスプレイ&PCインターフェースを経由
ディスプレイタイプ	なし
<p>1. ご要望に応じて最大出力信号12 Vまで可能。  2. HPをDB-15延長ケーブルで使用する場合はUSB出力アダプタが必要となります。</p>	
<b>物理的特徴</b>	
冷却	水
開口直径	100 mm
吸収材	HE
寸法	127H x 127W x 74D mm
重量	1.8 kg
<b>注文情報</b>	
HP100A-4KW-HE-MET-D0	202207M
HP100A-4KW-HE-MET-BLU-D0	TBD

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

## 本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

[gentec-eo.com/ja/contact-us](https://gentec-eo.com/ja/contact-us)で最寄りのセールス担当者をお探してください