

XLP12-3S-H2-D0

热电堆探测器的激光功率测量高达 3 W。



产品系列主要特性

- 低功率热电堆
光学探测器的低噪音和热敏器件的宽幅大功率
- 小热漂移
只有 6 $\mu\text{W}/^{\circ}\text{C}$ (带红外滤波片)
- 高灵敏度
200 mV/W (无红外滤波片)
- 用于超短脉冲的特殊型号
VP (容积吸收剂) 版本特别适合发射超短脉冲的低功率激光器 (ps 和 fs)
- 红外滤波片 (XLPF12 型)
排除不需要的红外干扰
- 绝缘管
消除由空气湍流造成的功率波动
- 兼容性支架
STAND-S-233

规格

测量能力	
最大平均功率 (连续)	3 W
最大平均功率 (1 分钟)	3 W
噪声等效功率 ¹	0.5 μW
光谱范围 ²	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ³	2.5 s
功率校准不确定性 ⁴	$\pm 2\%$
重复性	$\pm 0.5\%$
热漂移 ⁵	12 $\mu\text{W}/^{\circ}\text{C}$
1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。 3. 按照预期。 4. 包含功率线性。 5. 附有 MAESTRO。	
测量能力 (能量模式)	
最大可测量能量 ¹	5 J
噪声等效能量 ²	12 μJ
最小重复周期	16 s
最大脉冲宽度	300 ms
能量校准不确定性 ³	$\pm 5\%$
1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms)，略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 购买单脉冲能量校准时	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	1 kW/cm^2
最大能量密度 ²	1 J/cm^2

1. 1064 nm, 1 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

冷却	传送
孔径	12 mm
吸收器	H2
尺寸	73H x 73W x 20D mm (72D mm with tube)
重量	0.31 kg
订购信息	
XLP12-3S-H2-D0	201032
XLP12-3S-H2-INT-D0	202609
XLP12-3S-H2-BLU-D0	203544
XLP12-3S-H2-IDR-D0	203391

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表