


QE195LP-H-MB-QED-D0

最大700 Jまでのレーザーエネルギー測定用焦電ディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

- モジュール概念
お使いのディテクタのパワー能力を増加: 2つの異なる冷却モジュール
- 大型アパーチャ
195 mm の効果的なアパーチャ
- QEDアッテネーター対応
より高いエネルギーレベルを測定。
- 図票
MBモデル付
- スマートインターフェース
すべての校正データを収容
- 互換性のあるスタンド
STAND-D-443

仕様

測定性能	
スペクトル領域 ¹	0.3 - 2.1 μm
繰り返し性	<0.5%
最大繰り返し周波数 ²	200 Hz
最大測定可能エネルギー ³	700 J
ノイズ等価エネルギー ⁴	200 μJ
最大パルス幅 ⁵	5 ms
エネルギー校正不確か率	±3 %
1. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。 2. These products are custom-built. Contact us with your requirements for a version tailored to your needs. 3. These products are custom-built. Contact us with your requirements for a version tailored to your needs. 4. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。 5. These products are custom-built. Contact us with your requirements for a version tailored to your needs.	
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	600 W/cm²
最大エネルギー密度 ²	8 J/cm²
最大出力	350 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width. With QED diffuser, derate these values by 60 % for pulse energies greater than 0.5 J.	
物理的特徴	
冷却	対流 (放熱板)
開口直径	185 mm
吸収材	QED
寸法	229H x 229W x 107D mm
重量	5.3 kg
注文情報	
QE195LP-H-MB-QED-D0	
QE195LP-H-MB-QED-INT-D0	

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください