


QE50LP-H-MB-QED-D0

最大40 Jまでのレーザーエネルギー測定用焦電ディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

- モジュール概念
- お使いのディテクタのパワー能力を増加: 2つの異なる冷却モジュール
- 低ノイズレベル
- MBコーティング: 10 μJ
- QEDアッテネーター対応
- より高いエネルギーレベルを測定。532~1064 nmのすべての波長、または単一 波長向けに、オプションで校正付きで提供しています。
- メタリックダンパ付が可能
- 高繰り返し率 (4,000 Hz)
- 図票
- MBモデル付
- スマートインターフェース
- すべての校正データを収容
- 互換性のあるスタンド
- STAND-D-233

仕様

測定性能	
スペクトル領域 ¹	0.3 - 2.1 μm
標準上昇時間	900 μs
繰り返し性	<0.5%
最大繰り返し周波数	200 Hz
最大測定可能エネルギー ²	40 J
ノイズ等価エネルギー ³	20 μJ
最大パルス幅	675 μs
エネルギー校正不確かさ	±3 %
1. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。 2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。 3. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。	
損傷閾値	
最大平均出力密度 ¹	600 W/cm²
最大エネルギー密度 ²	8 J/cm²
最大出力	45 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width. With QED diffuser, derate these values by 60 % for pulse energies greater than 0.5 J.	
物理的特徴	
冷却	対流 (放熱板)
開口幅	47 mm
開口高さ	47 mm
吸収材	QED
寸法	78H x 80W x 49D mm
重量	0.34 kg
注文情報	
QE50LP-H-MB-QED-D0	202187

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください