

## UPI7P-6S-W5-D0

热探测器的激光功率测量高达6 W。



### 产品系列主要特性

两个减震器可以选择

- H5:36 kW/cm<sup>2</sup>
- W5:100 kW/cm<sup>2</sup>

“功率尺寸”比高

6 W 连续读数

能量模式

测量单次能量上升可高达200 J(使用W5 型)

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-S-233](#)

## 规格

### 测量能力

最大平均功率(连续)	6 W
最大平均功率(1 分钟)	7 W
噪声等效功率 <sup>1</sup>	1 mW
光谱范围 <sup>2</sup>	0.193 - 10 μm
典型升起时间 <sup>3</sup>	1.4 s
功率校准不确定性 <sup>4</sup>	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

### 测量能力(能量模式)

最大可测量能量 <sup>1</sup>	200 J
噪声等效能量 <sup>2</sup>	0.02 J
最小重复周期	5 s
最大脉冲宽度	133 ms
能量校准不确定性 <sup>3</sup>	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms)，略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

### 损坏阈

最大平均功率密度 <sup>1</sup>	100 kW/cm <sup>2</sup>
最大能量密度 <sup>2</sup>	1.1 J/cm <sup>2</sup>

1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。损坏阈值因脉冲宽度而异。使用我们的产品查找器或联系 Gentec-EO，了解不同脉冲宽度对应的损坏阈值。

### 物理特性

冷却	传送
----	----

孔径	17 mm
吸收器	W
尺寸	46H x 46W x 10.7D mm
重量	0.1 kg
订购信息	
UPI7P-6S-W5-D0	201021
UPI7P-6S-W5-IDR-D0	203329
UPI7P-6S-W5-INT-D0	203041

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](https://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表