

## M6-6-PY

Détecteur d'énergie ultra-rapide pour la mesure d'énergie laser jusqu'à 2 mJ.



### CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

#### JUSQU'À 200 KHZ PULSE-À-PULSE

Mesure CHAQUE impulsion, sans sous-échantillonnage, à des taux de répétition élevés allant jusqu'à 200 kHz

#### CAPTURE ET STOCKAGE JUSQU'À 4 MILLIONS D'IMPULSIONS

Stockez 40 secondes de données à 100 kHz

#### SUIVI DES IMPULSIONS MANQUÉES ET DES IMPULSIONS INFÉRIEURES AU SEUIL

Grâce à cette fonctionnalité unique de contrôle des impulsions, prenez connaissance du nombre d'impulsions manquées et combien n'ont pas atteint le seuil.

#### CHOIX D'UN GRAND NOMBRE DE TÊTES

Têtes au Silicium, en InGaAs et pyroélectriques pour une large gamme de longueur d'onde et d'énergie

#### MODULE ANALOGIQUE DISPONIBLE

Utilisez nos détecteurs M6 avec l'APM (LEMO) et un oscilloscope pour des mesures analogiques et ultra-rapides de l'énergie

#### CONNEXION USB 2.0 RAPIDE

Rapidité du transfert de données et des opérations garantie !

#### LOGICIEL CONVIVIAL ÉQUIPÉ DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS DE DIAGNOSTIC

- Affichage des données réelles, des graphiques à bandes, des histogrammes et des statistiques
- Affichage FFT des données relatives à l'énergie des impulsions à des fins de diagnostics temporels
- Mode de test réel pour automatisation des tests laser

#### SUPPORT COMPATIBLE

[STAND-D-233](#)

## SPÉCIFICATIONS

### CAPACITÉS DE MESURE

Domaine spectral	0,35 - 2,5 $\mu\text{m}$
Temps de montée typique	150 ns
Répétabilité	$\pm 1 \%$
Taux de répétition maximal	200000 Hz
Énergie mesurable maximale <sup>1</sup>	2 mJ
Énergie équivalente de bruit	0,1 $\mu\text{J}$
Largeur maximale de l'impulsion	100 ns
Incertitude d'étalonnage de l'énergie	$\pm 4 \%$

1. La mesure d'énergie maximale variera avec la longueur d'onde et le voltage de résistivité (Rv). Pour plus de détails, veuillez lire la note d'application 201932 ou nous contacter à [info@gentec-eo.com](mailto:info@gentec-eo.com).

### SEUILS DE DOMMAGE

Puissance maximale	5 W
--------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre de l'ouverture	6 mm
-------------------------	------

Absorbeur	Pyroelectric
Dimensions	38.1 Ø x 58.4D mm
Poids	0,15 kg

#### INFORMATIONS DE COMMANDE

M6-6-PY	202119
---------	--------

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l'utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

## INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur [gentec-eo.com/fr/nous-contacter](https://gentec-eo.com/fr/nous-contacter)