

# HP60A-15KW-GD-QBH-IMP-D0

高功率探测器的激光功率测量高达 15000 W。



## 产品系列主要特性

### 大功率

可处理高达 30 kW 的连续电力。可定制功率更高的型号(详见 SUPER HP)

### 稳定读数

对水冷温度的变化不太敏感

### 大孔径

我们的标准 HP 型号(4KW、12KW、15KW 和 30KW)具有高达 280 mm 有效孔径

### 提供 YAG 和 CO<sub>2</sub> 校准

所有 HP 型号均可在 YAG 和 CO<sub>2</sub> 波长下校准, 校准不确定度为 +/- 5%

### 可用USB直接与电脑相连

每个镜头均带有一个DB-15接头(用于与Genetec-EO显示器连接)和一个用于与电脑直接连接的USB2.0输出接头

## 规格

### 测量能力

最大平均功率(连续)	15000 W
最小平均功率 <sup>1</sup>	500 W
噪声等效功率 <sup>2</sup>	15 W
光谱范围	0.8 - 12 μm
典型升起时间	15 s
典型功率敏感度	0.13 mV/W
功率校准不确定性	±5 %
重复性	±2 %
背面反射	1 - 2 %
线性与功率	±2 %
线性对比光速直径	±1.5 %
线性对比光速位置	±0.5 %

1. 请致电您的 Gentec-EO 代表, 了解较低功率。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。

### 需水量

要求冷却流 <sup>1</sup>	(8 - 10) LPM < ±1 LPM/min
温度范围	15 - 25 °C
温度变化率	< ±3°C/min
最大水压	413 kPa (60 psi)

1. 联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。

### 损坏阈

最大平均功率密度 <sup>1</sup>	80 kW/cm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm, 500 W CW. May vary with wavelength and average power.

### 控制器和图形用户界面 (GUI) 规格

#### 数据显示

实时、示波器、指针、平均值、直方图和统计数据

模拟输出 <sup>1</sup>	0-2 Volts
串行命令方式	USB
外部电源 <sup>2</sup>	使用 USB 或 Gentec-EO 显示屏与计算机界面
显示屏类型	无
1. 可根据要求提供 12 V 最大输出信号。 2. 如果 HP 与 DB-15 延伸线缆搭配使用, 则需要 USB 电源适配器。	
<b>物理特性</b>	
冷却	水
孔径	70 mm
吸收器	GD
尺寸	153H x 153W x 386D mm
重量	16 kg
<b>订购信息</b>	
HP60A-15KW-GD-QBH-IMP-D0	205558I
HP60A-15KW-GD-QBH-IMP-BLU-D0	TBD

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗?

获得报价

通过 [gentec-eo.cn/contact-us](http://gentec-eo.cn/contact-us) 找到您的本地销售代表