

QE12HR-H-MB-QED-D0

Pyroelektrischer Detektor zur Laserenergiemessung bis zu 1.5 J.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

MODULKONZEPT

Erhöhen Sie die Leistungskapazität Ihres Detektors: 2 verschiedene Kühlmodule

GERINGER RAUSCHPEGEL

0,7 μ J für die MB-Beschichtung

QED-ABSCHWÄCHER VERFÜGBAR

Misst höhere Energieniveaus. Optional mit Kalibrierung erhältlich – für alle Wellenlängen zwischen 532 und 1064 nm oder für eine einzelne Wellenlänge.

VERFÜGBAR MIT METALLIC-ABSORBER

- QE12HR-MB: 1 000 Hz
- QE12HR-MT: 10 000 Hz

TEST-TARGET INKLUSIVE

Mit den MB-Modellen

INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Enthält alle Kalibrierungsdaten

KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-D-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Spektralbereich ¹	0,3 - 2,1 μ m
Typische Anstiegszeit	70 μ s
Wiederholbarkeit	<0.5%
Maximale Wiederholfrequenz	1000 Hz
Maximal messbare Energie ²	1,5 J
Äquivalente Rauschenergie ³	2,8 μ J
Maximale Impulsbreite	40 μ s
Unsicherheit der Energiekalibrierung	± 3 %
1. Den kalibrierten Spektralbereich finden Sie im Benutzerhandbuch. 2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. 3. Nennwert. Der Istwert ist abhängig vom elektrischen Rauschen im Messsystem.	

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte ¹	600 W/cm ²
Maximale Energiedichte ²	8 J/cm ²
Maximale Leistung	12,5 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.	

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Kühlung	Konvektion (Kühlkörper)
Apertur-Breite	9 mm
Apertur-Höhe	9 mm
Absorber	QED
Abmessungen	39H x 41W x 38D mm
Gewicht	0,12 kg

BESTELLINFORMATIONEN	
QE12HR-H-MB-QED-D0	203897
QE12HR-H-MB-QED-INT-D0	203905
QE12HR-H-MB-QED-IDR-D0	205364
QE12HR-H-MB-QED-INE-D0	

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns