

QE50SP-H-MT-D0

Pyroelektrischer Detektor zur Laserenergiemessung bis zu 13 J.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

MODULKONZEPT

Erhöhen Sie die Leistungskapazität Ihres Detektors: 2 verschiedene Kühlmodule

GERINGER RAUSCHPEGEL

10 µJ für die MB-Beschichtung

QED-ABSCHWÄCHER VERFÜGBAR

Misst bis zu 5x mehr Energien. Alle Wellenlängen zwischen 532 und 1064 nm oder einzige Wellenlänge mit optionaler Kalibrierung verfügbar

VERFÜGBAR MIT METALLIC-ABSORBER

Hohe Repetitionsrate (4,000 Hz)

TEST-TARGET INKLUSIVE

Mit den MB-Modellen

INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE

Enthält alle Kalibrierungsdaten

KOMPATIBLER STÄNDER

[STAND-D-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Spektralbereich ¹	0,193 - 20 µm
Typische Anstiegszeit	20 µs
Wiederholbarkeit	<0.5%
Maximale Wiederholfrequenz ²	4000 Hz
Maximal messbare Energie ³	13 J
Äquivalente Rauschenergie ⁴	10 µJ
Maximale Impulsbreite	10 µs
Unsicherheit der Energiekalibrierung	±3 %

- 1. Den kalibrierten Spektralbereich finden Sie im Benutzerhandbuch.
- 2. Einschränkungen durch das Display oder die PC-Schnittstelle sind möglich. Bitte beachten Sie das entsprechende Benutzerhandbuch.
- 3. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz.
- 4. Nennwert. Der Istwert ist abhängig vom elektrischen Rauschen im Messsystem.

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte ¹	10 W/cm²
Maximale Energiedichte ²	0,5 J/cm²
Maximale Leistung	20 W

- 1. May vary with wavelength and average power.
- 2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Kühlung	Konvektion (Kühlkörper)
Apertur-Breite	50 mm
Apertur-Höhe	50 mm
Absorber	MT
Abmessungen	75H x 75W x 44D mm
Gewicht	0,34 kg

BESTELLINFORMATIONEN

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns