

QE12LP-H-MB-QED-D0

Pyroelektrischer Detektor zur Laserenergiemessung bis zu 1.5 J.



HAUPTMERKMALE DER PRODUKTFAMILIE

- MODULKONZEPT**
Erhöhen Sie die Leistungskapazität Ihres Detektors: 2 verschiedene Kühlmodule
- GERINGER RAUSCHPEGEL**
0,7 µJ für die MB-Beschichtung
- QED-ABSCHWÄCHER VERFÜGBAR**
Misst höhere Energieniveaus. Optional mit Kalibrierung erhältlich – für alle Wellenlängen zwischen 532 und 1064 nm oder für eine einzelne Wellenlänge.
- VERFÜGBAR MIT METALLIC-ABSORBER**
- QE12HR-MB: 1 000 Hz
 - QE12HR-MT: 10 000 Hz
- TEST-TARGET INKLUSIVE**
Mit den MB-Modellen
- INTELLIGENTE BENUTZEROBERFLÄCHE**
Enthält alle Kalibrierungsdaten
- KOMPATIBLER STÄNDER**
[STAND-D-233](#)

SPEZIFIKATIONEN

MESSMÖGLICHKEITEN

Spektralbereich ¹	0,3 - 2,1 µm
Typische Anstiegszeit	550 µs
Wiederholbarkeit	<0.5%
Maximale Wiederholfrequenz	300 Hz
Maximal messbare Energie ²	1,5 J
Äquivalente Rauschenergie ³	1,4 µJ
Maximale Impulsbreite	400 µs
Unsicherheit der Energiekalibrierung	±3 %

1. Den kalibrierten Spektralbereich finden Sie im Benutzerhandbuch.
2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz.
3. Nennwert. Der Istwert ist abhängig vom elektrischen Rauschen im Messsystem.

ZERSTÖRSCHWELLE

Maximale durchschnittliche Leistungsdichte ¹	600 W/cm²
Maximale Energiedichte ²	8 J/cm²
Maximale Leistung	12,5 W

1. May vary with wavelength and average power.
2. Bei 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Kühlung	Konvektion (Kühlkörper)
Apertur-Breite	9 mm
Apertur-Höhe	9 mm
Absorber	QED
Abmessungen	39H x 41W x 38D mm
Gewicht	0,12 kg

BESTELLINFORMATIONEN	
QE12LP-H-MB-QED-D0	202179
QE12LP-H-MB-QED-INE-D0	
QE12LP-H-MB-QED-IDR-D0	203252
QE12LP-H-MB-QED-INT-D0	202722

Spezifikationen können sich ohne Mitteilung ändern. Siehe Benutzerhandbuch für vollständige Vorgaben.

INTERESSIERT AN DIESEM PRODUKT?

EIN ANGEBOT ANFORDERN

Finden Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter unter gentec-eo.com/de/kontaktiere-uns