

HP280A-30KW-HD-MET-DO

最大30000 Wまでのレーザー出力測定用高出力ディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

最高レベルのパワー処理

カスタマイズモデルは、最高で連続出力120 000 Wまでの処理が可能です。リクエストに応じて、さらに高い出力対応が可能

耐熱性

水冷却温度の変化に対する耐性

無制限のカスタマイズが可能

ご希望のサイズをお選びください

ご希望の最大出力をお選びください

お客様のためだけの特別モデルをご用意します！

コンパクトで軽量

当社独自の設計により、市場に存在するどの高出力ディテクタよりも、さらに軽量でよりコンパクト

USBによりPCに直接接続

各ヘッドには、DB-15コネクタ(Gentec-EOモニタでの使用に対応)とPCに直接接続するためのUSB2.0出力の両方が装備されています。

互換性のあるスタンド

STAND HP280A-30KW-HD

仕様

測定性能

最大平均出力(連続)	30000 W
最小平均出力 ¹	1000 W
ノイズ等価出力 ²	30 W
スペクタル領域 ³	0.193 - 20 μ m
標準上昇時間	25 s
標準出力感度	0.07 mV/W
出力較正不確実性	\pm 5 %
繰り返し性	\pm 2 %
後方反射	\sim 15 %
出力直線性	\pm 2 %
直線性対ビーム直径	\pm 1.0 %
直線性対ビーム位置	\pm 1.0 %

1. これ以下の出力についてはGentec-EO代理店までお問い合わせください。
2. 公称値、実際値は測定システムの電気的ノイズに応じて異なります。
3. 較正済みスペクタル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。

水要件

所要冷却流量 ¹	0-30 kW: (15 - 18) LPM < \pm 1 LPM/min, 0-10 kW: (12 - 15) LPM < \pm 1 LPM/min
温度範囲	15 - 25 °C
温度変化率	< \pm 3°C/min
最大水圧	552 kPa (80 psi)
1. 清浄脱イオン水冷却モジュールオプションについてはGentec-EOまでお問い合わせください。	

損傷閾値

最大平均出力密度 ¹	6.5 kW/cm ²
1. 1064 nmで、1.07~1.08 μ mおよび10.6 μ m、5kW CW。May vary with wavelength and average power.	

コントローラおよびGUI仕様

データ表示	リアルタイム、範囲、ポインタ、平均化、ヒストグラムおよび統計
アナログ出力 ¹	0-2 Volts
シリアルコマンド方式	USB
外部出力供給 ²	USBまたはGentec-EOディスプレイ & PCインターフェースを経由
ディスプレイタイプ	なし

- ご要望に応じて最大出力信号12 Vまで可能。
- HPをDB-15延長ケーブルで使用する場合はUSB出力アダプタが必要となります。

物理的特徴

冷却	水
開口幅	280 mm
開口高さ	280 mm
吸収材	HD
寸法	314H x 324W x 89D mm
重量	16 kg

注文情報

HP280A-30KW-HD-MET-D0	202983M
-----------------------	---------

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探し下さい