


QE12LP-S-MB-QED-D0

最大3.9 Jまでのレーザーエネルギー測定用焦電ディテクタ。



プロダクトファミリーの主な特長

モジュール概念

お使いのディテクタのパワー能力を増加: 2つの異なる冷却モジュール

低ノイズレベル

MBコーティング: 0.7 μ J

QEDアッテネーター対応

最大5X高エネルギーを測定。オプションでキャリブレーション可能、全ての波長は532 ~ 1064 nm、または単一波長

メタリックダンパ付が可能

- QE12HR-MB: 1 000 Hz
- QE12HR-MT: 10 000 Hz

図票

MBモデル付

スマートインターフェース

すべての校正データを収容

互換性のあるスタンド

[STAND-D-233](#)

仕様

測定性能

スペクトル領域 ¹	0.3 - 2.1 μ m
標準上昇時間	550 μ s
繰り返し性	<0.5%
最大繰り返し周波数	300 Hz
最大測定可能エネルギー ²	3.9 J
ノイズ等価エネルギー ³	1.4 μ J
最大パルス幅	400 μ s
エネルギー校正不確か性	\pm 3%

1. 校正済みスペクトル域については、ユーザーマニュアルを参照してください。

2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。

3. 公称値。実際値は測定システムの電氣的ノイズに応じて異なります。

損傷閾値

最大平均出力密度 ¹	600 W/cm ²
最大エネルギー密度 ²	8 J/cm ²
最大出力	7.5 W

1. May vary with wavelength and average power.

2. 1064 nmで、7 ns、10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.

物理的特徴

冷却	対流
開口幅	9 mm
開口高さ	9 mm
吸収材	QED
寸法	39H x 41W x 19D mm
重量	0.09 kg

注文情報

QE12LP-S-MB-QED-DO

202178

QE12LP-S-MB-QED-INE-DO

QE12LP-S-MB-QED-IDR-DO

203256

QE12LP-S-MB-QED-INT-DO

202726

仕様は予告なく変更される場合があります。仕様の全容については、ユーザーマニュアルを参照してください。

本製品にご興味をお持ちですか？

見積をリクエスト

gentec-eo.com/ja/contact-usで最寄りのセールス担当者をお探してください