

UP55N-300F-H12-DO

热探测器的激光功率测量高达300 W。



产品系列主要特性

模块化概念

提高您的探测器的功率: 有4种不同的冷却模块

性能高

- 上升时间快(2 秒)
- 损坏阈值高(45 kW/cm²)

设计紧凑

仅32 mm 厚(40S 型)

能量模式

测量单次能量上升高至 200 J

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-S-443](#)

规格

测量能力

最大平均功率(连续)	300 W
最大平均功率(1 分钟)	300 W
噪声等效功率 ¹	15 mW
光谱范围 ²	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ³	2 s
功率校准不确定性 ⁴	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

测量能力(能量模式)

最大可测量能量 ¹	200 J
噪声等效能量 ²	0.25 J
最小重复周期	12 s
最大脉冲宽度	430 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

损坏阈

最大平均功率密度 ¹	45 kW/cm ²
最大能量密度 ²	1 J/cm ²

1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。损坏阈值因脉冲宽度而异。使用我们的产品查找器或联系 Gentec-EO, 了解不同脉冲宽度对应的损坏阈值。

物理特性

冷却	风扇
----	----

孔径	55 mm
吸收器	H12
尺寸	92H x 92W x 117D mm
重量	1.41 kg
订购信息	
UP55N-300F-H12-D0	201157B
UP55N-300F-H12-INT-D0	202631B
UP55N-300F-H12-BLU-D0	203703B
UP55N-300F-H12-IDR-D0	203384

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表