

UP19K-150W-H5-D0

热探测器的激光功率测量高达150 W。



产品系列主要特性

该产品已被取代。[查看此页面获取新产品的信息。](#)

模块化概念

提高您的探测器的功率:有5种不同的冷却模块

性能高

- 上升时间快(0.6 秒)
- 损坏阈值高(36 kW/cm²)

设计紧凑

仅20.6 mm 厚(15S 型)

能量模式

测量单次能量上升高至 15 J

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

[STAND-S-233](#)

规格

测量能力	
最大平均功率(连续) ¹	150 W
最大平均功率(1 分钟) ²	190 W
噪声等效功率 ³	1 mW
光谱范围 ⁴	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ⁵	0.6 s
功率校准不确定性 ⁶	±2.5 %
重复性	±0.5 %
1. 最小冷却流 0.5 公升/分钟, 水温 ≤22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 2. 最小冷却流 0.5 公升/分钟, 水温 ≤22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 4. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。 5. 按照预期。 6. 包含功率线性。	
测量能力(能量模式)	
最大可测量能量 ¹	15 J
噪声等效能量 ²	0.02 J
最小重复周期	4 s
最大脉冲宽度	88 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %
1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 购买单脉冲能量校准时	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	36 kW/cm ²
最大能量密度 ²	1 J/cm ²
1. 1064 nm, 10 W CW。May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	

孔径	19 mm
吸收器	H5
尺寸	76.5H x 50W x 33D mm
重量	0.24 kg
订购信息	
UP19K-150W-H5-D0	200144
UP19K-150W-H5-IDR-D0	203335
UP19K-150W-H5-BLU-D0	203634
UP19K-150W-H5-INT-D0	202625

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表