


HP60A-10KW-GD

高功率探测器的激光功率测量高达 10000 W。



产品系列主要特性

- 客户定制小光束
- 特别适合于小型光束(平均功率密度达10 kW/cm²)
- 大功率
- 稳定读数
- 对水冷温度的变化不太敏感
- 大孔径
- 我们的标准 HP 型号(4KW、12KW、15KW 和 30KW)具有高达 280 mm 有效孔径
- 提供 YAG 和 CO₂ 校准
- 所有 HP 型号均可在 YAG 和 CO₂ 波长下校准, 校准不确定度为 +/- 5%
- 可用USB直接与电脑相连
- 每个镜头均带有一个DB15接头(用于与Genetec-EO显示器连接)和一个用于与电脑直接连接的USB2.0输出接头
- 兼容性支架
- STAND-S-443-C

规格

测量能力	
最大平均功率(连续)	10000 W
最小平均功率 ¹	300 W
噪声等效功率 ²	10 W
光谱范围	0.8 - 12 μm
典型升起时间	12 s
典型功率敏感度	0.2 mV/W
功率校准不确定性	±5 %
重复性	±2 %
背面反射	~ 10 %
线性与功率	±2 %
线性对比光速直径	±2.0 %
线性对比光速位置 ³	±3 %
1. 请致电您的 Gentec-EO 代表, 了解较低功率。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 对于孔径面积 20% 的光束尺寸, 移动穿过 80% 的孔径面积。	
需水量	
要求冷却流 ¹	(6 - 8) LPM < ±1 LPM/min
温度范围	15 – 25 °C
温度变化率	< ±3°C/min
最大水压	413 kPa (60 psi)
1. 联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	80 kW/cm²
1. 1064 nm, 1.07-1.08 μm 和 10.6 μm, 500 W CW。May vary with wavelength and average power.	
控制器和图形用户界面 (GUI) 规格	

数据显示	实时、示波器、指针、平均值、直方图和统计数据
模拟输出 ¹	0-2 Volts
串行命令方式	USB
外部电源 ²	使用 USB 或 Gentec-EO 显示屏与计算机界面
显示屏类型	无
1. 可根据要求提供 12 V 最大输出信号。 2. 如果 HP 与 DB-15 延伸缆线搭配使用, 则需要 USB 电源适配器。	
物理特性	
冷却	水
孔径	60 mm
吸收器	GD
尺寸	127H x 127W x 95D mm
重量	5 kg
订购信息	
HP60A-10KW-GD	201305

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表