

UP19K-50W-W5-D0

热探测器的激光功率测量高达50 W。



产品系列主要特性

- 模块化概念
 - 提高探测器的功率: 有5种不同的冷却模块
- 损坏阈值非常高
 - 平均功率密度100 kW/cm²
- 设计紧凑
 - 仅21 mm 厚 (15S 型)
- 能量模式
 - 测量单次能量上升可达 200 J
- 兼容性支架
 - [STAND-S-233](#)

规格

测量能力	
最大平均功率(连续) ¹	50 W
最大平均功率(1 分钟) ²	85 W
噪声等效功率 ³	1 mW
光谱范围 ⁴	0.193 - 10 μm
典型升起时间 ⁵	1.4 s
功率校准不确定性 ⁶	±2.5 %
重复性	±0.5 %
1. 最小冷却流 0.5 公升/分钟, 水温 ≤22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 2. 最小冷却流 0.5 公升/分钟, 水温 ≤22°C, 1/8 NPT 压力接头, 适用于 1/4 英寸半硬管。联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 4. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。 5. 按照预期。 6. 包含功率线性。	
测量能力(能量模式)	
最大可测量能量 ¹	200 J
噪声等效能量 ²	0.02 J
最小重复周期	5 s
最大脉冲宽度	133 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %
1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 购买单脉冲能量校准时	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	100 kW/cm ²
最大能量密度 ²	1.1 J/cm ²
1. 1064 nm, 10 W CW. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	

冷却	水
孔径	19 mm
吸收器	W
尺寸	76.5H x 50W x 35.5D mm
重量	0.24 kg
订购信息	
UP19K-50W-W5-D0	200337
UP19K-50W-W5-BLU-D0	203661
UP19K-50W-W5-INT-D0	203049
UP19K-50W-W5-IDR-D0	203357

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表